

**Garant****45° dreje- og affasningsindsats, indvendig højre, L<sub>1</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270396 5,2
GTIN	4045197588746
Artikelklasse	21I

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Skaft-Ød: 5 mm

Spids-midte-afstand L<sub>3</sub>: 2,45 mmMaks. skæredybde t<sub>maks</sub>: 0,95 mm

Radius R: 0,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spids-midte-afstand L <sub>3</sub>	2,45 mm
Skaft-Ød	5 mm
Min. Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Maks. skæredybde t <sub>maks</sub>	0,95 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	20 mm
Radius R	0,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>1</sub> = 15 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning