

HOLEX®**Fladespændepatron form AD, SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300260 20
GTIN	4045197143884
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3 µm

Udvendig Ø D: 52 mm

Ekstra spændeskruer 309900: 20

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Ekstra spændeskruer 309900	20
Udvendig Ø D	52 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359

Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40