

Garant

Gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, venstre, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 6,5/1,25 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270410 6,5/1,25
GTIN	4045197467638
Artikelklasse	21I

Beskrivelse

Anvendelse:

Indsætter til skærholder nr. 270200 – 270204.

Gevindtype: MF

Gevindtype: MF

Toleranceklasse: DIN 13 6H

Skaft-Ød: 6 mm

Spids-midte-afstand L₃: 2,9 mm

Gevindspids-endeafstand Y: 0,9 mm

Min. tilspænding h_{min}: 0,72 mm

Teknisk beskrivelse

Spids-midte-afstand L ₃	2,9 mm
Min. Ø D _{min}	6,5 mm
Min. tilspænding h _{min}	0,72 mm
Skaft-Ød	6 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Gevindspids-endeafstand Y	0,9 mm
Udhængslængde L ₁	16 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 16 mm
Flankevinkel	60 grader
Gevindtype	M

Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	MF
Produkttype	Gevinddrejeindsats