

**VBMT 160408, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 160408 CA6525 Type: CA6525
Spånbryder: HQ
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Primær anvendelse	M
Spånbryder	HQ
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning