

**Fordelspakning WNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk. HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3930 080408
GTIN	4067263093756
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Hjørneradius	0,8 mm
Indhold	252224 HBT020
Skæredybde $a_{p \min}$	0,55 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skæredybde $a_{p \max}$	2,75 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3930 080408
