

Garant**CNMG vendeskærsplade, sletbearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 09T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2901 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 mm/min
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 09T304
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p\ maks}$	3:25 mm
Primær anvendelse	M
Indhold	250050 HB7130-2
Antal stk.	30

Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2901 09T304