

Garant**VCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7140-2, Størrelse: 110302****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3566 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 mm/min
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110302
Tolerance	M
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2

Datablad

Indhold	261364 HB7140-2
Antal stk.	30
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3566 110302