

Garant**CNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 09T308****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2904 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Antal stk.	50
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3:25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Indhold	250052 HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 mm/min
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2904 09T308