

**DCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HBT130, Størrelse: 070204****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2666 070204
GTIN	4067263096535
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
Indhold	260500 HBT130
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Skæredybde $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Antal stk.	30
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MF
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2666 070204