

Garant**DNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 150608****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2930 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Indhold	250862 HB7120-1
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,75 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal stk.	30

Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2930 150608