

Garant**SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 09T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3535 09T304
GTIN	4067263096610
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Indhold	260762 HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Tolerance	M
Antal stk.	30

Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3535 09T304