

Garant**GARANT Diabolo Hm-fræser HRC 62 HPC, TiSiN, Ø DC m7: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203221 2
GTIN	4069515036566
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:****GARANT Diabolo:**

Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.

Specialisten til stål i op til 62 HRC. Processikkerhed og øget værktøjslevetid takket være optimeret skærgeometri og moderne højtydende overfladebehandling.

Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.

(Endesnit kun ved lave skæredybder).

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasvinkel	90 grader
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 60 HRC	0,015 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skær-Ø D_c	2 mm
Skærlængde L_c	8 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Antal tænder Z	4
Samlet længde L	57 mm
Spiralvinkel	50 grader

Datablad

Tolerance, nom. Ø	h7
Serie	Diabolo
Belægning	TiSiN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	H
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	rød
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 50 HRC	betinget egnet	150 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	130 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	80 m/min	H
Stål < 67 HRC	betinget egnet	65 m/min	H
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/203221-2>