

**Garant****VCGT 160402, Type: HB7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VCGT 160402 HB7310 Type: HB7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	AM
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm

Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160402
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning