

**Fladespændepatron, SK 50, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302440 12
GTIN	4250122600367
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M24
Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Udragende længde, A-mål	63 mm
Samlet længde L	190 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 50
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm	309900 12