


**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: S325GF****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588755 S325GF
GTIN	4059952622323
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

PRO Thin Metal S325GF-bajonetsavklingen er specielt udviklet til skæring af meget tynde metalplader, som f.eks. dem, der bruges til arbejde på varme- og klimaanlæg. Den er også egnet til at skære i ikke-jernholdige metaller som f.eks. kobberplader og er det bedste valg til varme-, ventilations- og klimaanlæg.

Anvendelse:

Til bearbejdning af meget tynde metalplader.

Teknisk beskrivelse

Tanddeling	0,8 mm
Pladetykkelse (massiv plade)	0,5-1,5 mm
Betegnelse	S325GF
Savklingemateriale	HSS
Klingelængde	85 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Antal klinger	5
Drevmaskine	Bajonetsav
Produkttype	Bajonetsavklinge

