

Garant**Softcut® fasfræser med boring, til vendeskærsplatter AO..****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215403 15
GTIN	4069515038171
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader med vendeskærsplatterne nr. 215431 – 215487. GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	3
Tandtilspænding ved h_{max}	0,4 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Vinkel γ	15 grader
Opnåelig fashøjde h	7,2 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	55 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	AO.T1104
Opnåelig faslængde l	27,6 mm
Mulig fasbredde b	26,6 mm
Mindste Ø D	17 mm
Største Ø D_1	70 mm
Vendeplatteskruesæt	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Skaftform	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasefræsere

Egnede produkter

No Shop URL available for: 215403 15