

Garant**Softcut® hjørnefræser med boring, til vendeskærsplatter AO..**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215411 40/4
GTIN	4069515038874
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold** eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning i store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også i rust- og syrefast stål.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	28,8 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	9,5 mm
Skær-Ø D _c	40 mm
passende vendeskærsplatter	AO.T1104
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	68,8 mm

Serie	Softcut®
Holdeboring-Ø	16 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	77,3 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,8 grader
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,4 mm
Antal skær Z	4
Vendeplatteskruesæt	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Skaftform	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Egnede produkter

No Shop URL available for: 215411 40/4