

HOLEX®**SCMT 120408 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

SCMT 120408 Sæt med 10 stk. HBX020 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HBX020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mmTilspænding f : 0,08 - 0,36 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,1 - 3,75 mm
Spånbryder	PM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,08 - 0,36 mm/o
Type	HBX020

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknøytning	neutral