

**VCGX 1103005, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261381 SP4019
GTIN	5660058
Artikelklasse	28D

**Beskrivelse**

VCGX 1103005 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,15 - 3 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	UNI
Spånbryder	62
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGX 1103005
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknøytning	neutral