

**Skrubslibeskive PREMIUM\*\*\* Focur, Skive-Øxskivebredde: 125X7mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 560150 125X7  |
| GTIN                | 9003173158937 |
| Artikelklasse       | 53T           |

**Beskrivelse**

## Udførelse:

Specialtype til bearbejdning af støbegods. Zirkonkorund og siliciumkarbid i høj kvalitet giver mulighed for en hidtil ukendt slibeydelse ved lavt slibetryk, også ved specialbelagt støbegods. Specifikation: ZA24P-BFP. Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid. Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29). Slibevinkel 20° til 30° Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejdesømme, flader og kanter.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Skivebredde             | 7 mm         |
| Skive-Ø                 | 125 mm       |
| Borings-Ø               | 22,23 mm     |
| Slibemiddelforkortelse  | ZA           |
| Specifikation           | A24Q-BFX     |
| anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| optimeret til materiale | Støbegods       |
| Maks. omfangshastighed  | 80 m/s          |
| Produkttype             | Skrubslibeskive |

## Brugerdatablad

|                | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 60 HRC  | betinget egnet |                |          |
| Stål < 67 HRC  | betinget egnet |                |          |
| GG (G)         | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK | betinget egnet |                |          |
| tør            | egnet          |                |          |