

**Garant****SC.T 120404, Type: HU7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SC.T 120404 HU7310 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HU7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	AM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Type	HU7310

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning