

**Garant****VC.T 110304, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HU7310
GTIN	4045197671684
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Spån Bryder	AM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning