

**VCGT 110302, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261383 SP4019
GTIN	2050001939500
Artikelklasse	28D

Beskrivelse

VCGT 110302 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde a_p : 0,15 - 3 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde a_p	0,15 - 3 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	62
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110302
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning