

Garant**VC.T 110304, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	AM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	N
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning