

**Garant****VC.T 160408, Type: HB7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	AM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning