

Garant**ER-minispændetangsholder cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300685 16
GTIN	4045197291813
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindriske holdere med Weldon-skaft inklusive ER-møtrik.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309680 – 309740.

ER-spændepatroner nr. 308878 – 309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L ₁	140 mm
L ₂	23 mm
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Til ER-spændetænger	16 mm
Skaft-Ød	20 mm
Udvendig Ø D	22 mm
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spændetangsæt HPmed tætning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-mini-spændemøtrik Til ER 16	309650 16
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mmmed tætning	309164
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309012
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spændepatron HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309381 20
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spændepatron HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309381 12
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændetangsæt HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
	309445 4,5

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309370 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spændetangsæt HP med tætning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændepatron HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 25 mm	309381 25
ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mmmed tætning	309014
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309370 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spændetangsæt HPmed tætning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spændetangsæt HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mmmed tætning og sprøjtedyser	309165

ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 6 mm

309404 6