

Garant**TC.T 110202, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 110202 HU7310 Type: HU7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 4 mmTilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Spånbryder	AM
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCGT 110202
Antal skift/skær	3
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning