

Garant**TC.T 16T304, Type: HB7020****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260986 HB7020 |
| GTIN | 4045197699794 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

TC.T 16T304 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-----------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 350 m/min |
| Spånbryder | SM |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Primær anvendelse | P |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Type | HB7020 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TCMT 16T304 |
| Antal skift/skær | 3 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |