



Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P, SK 40 A = 100, Type CP til ER: 32AD



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300688 32AD
GTIN	2050001733313
Artikelklasse	33F

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet udvendig og indvendig konus med RFID/Balluffchip-boring.
- Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck er en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Slebet udvendig og indvendig konus. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft, reducerer optrædende vibrationer.
- Meget store holdekræfter som følge af spændepatronens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
- Vibrationsdæmpning ved elementet spændepatron og patronens masse.
- Alternativ ved CENTRO P -> uden tætning med ER-spændemøtrik CP nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666 – 309668 (til IKZ eller som smudsfang).

Fordel:

Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

Anvendelse:

Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft. HDC er særligt velegnet til skrub- (bl.a. TPC-fræsning) og sletbearbejdning hhv. bearbejdning af meget faste eller seje materialer.

Leveringsomfang:

Uden spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, præcisions-ER-spændepatroner til HP nr. 309368 – 309381 og til snittapper nr. 309402 – 309419 (ikke Horex). ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændepatroner HDC nr. 309657, spændeskiver HP nr. 309666 – 309668, CP-rullenøgler CP nr. 309754; 309756, CP-rullenøgler HDC nr. 309745; 309756.

Bemærk:

- **Spænder kun nom. Ø til skaft-Ø tolerance h10.**
- **Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.**

Spåntagningsstrategi: HSC

Form: AD

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
Type CP til ER	32AD
Spændeområde	2 - 20 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Form	AD
Serie	Centro P
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangpatron	≤ 6 µm
Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangpatron	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309377 7
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309377 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309414 18
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm	309376 15
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm	309376 11
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309377 9
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
CP-nøgle med rulle til momentnøgle Type 32	309756 32
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309377 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm	309376 13
	309418 4,5

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 4 mm

309378 4

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 18
mm

309377 18

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 12 mm

309418 12

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40

308785 40

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10
mm

309377 10

ER-spændemøtrik CENTRO P Standard Type CP til ER 40

309655 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308790 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308760 40

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 19 mm

309376 19

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
11 mm

309414 11

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 15
mm

309377 15

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm

309376 12

CP-nøgle med rulle Type 32

309754 32

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
16 mm

309414 16

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 17
mm

309377 17

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 7 mm

309418 7

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 13
mm

309377 13

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm

309376 16

308720 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309414 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 17 mm	309376 17
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309377 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309376 4
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309378 12
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309376 3
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309377 20
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309377 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 20 mm	309376 20
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm	309376 14
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309376 5

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309418 8
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309376 10
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 18 mm	309376 18
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309378 16
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309377 11
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309378 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309376 9
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309377 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309377 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309414 8
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309418 10
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
	309377 12

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm

309376 8

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm

309378 8

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm

309378 10

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm

309378 20

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm

309377 19

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm

309414 12

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40

308806 40

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm

309376 2

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40

308700 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40

308740 40

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm

309418 18

Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40

308605 40

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

309414 7