

**Garant****Udboringsindsats indvendig højre, L1 = 35 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270222 5,2
GTIN	4045197466228
Artikelklasse	211

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

**Teknisk beskrivelse**

Min. Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Maks. skæredybde t <sub>maks</sub>	0,5 mm
Skaft-Ød	5 mm
Spids-midte-afstand L <sub>3</sub>	2,45 mm
Radius R	0,2 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/o
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm/o
Udhængslængde L <sub>1</sub>	35 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>1</sub> = 35 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		