

**VBMT 110304, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Spånbrøder	HQ
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning