

Garant

Gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, venstre, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 4,6/0,75 mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270410 4,6/0,75
GTIN	4045197467584
Artikelklasse	21I

Beskrivelse
Anvendelse:

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Gevindtype: MF

Gevindtype: MF

Toleranceklasse: DIN 13 6H

Skaft-Ød: 5 mm

Spids-midte-afstand L₃: 1,7 mm

Gevindspids-endeblade-afstand Y: 0,6 mm

Min. tilspænding h_{min}: 0,43 mm

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D _{min}	4,6 mm
Gevindspids-endeblade-afstand Y	0,6 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Min. tilspænding h _{min}	0,43 mm
Spids-midte-afstand L ₃	1,7 mm
Skaft-Ød	5 mm
Udhængslængde L ₁	16 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 16 mm
Flankevinkel	60 grader
Gevindtype	M

Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	MF
Produkttype	Gevinddrejeindsats