

**HOLEX®****Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300840 16
GTIN	4045197145369
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600; 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min<sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udragende længde, A-mål: 55 mm

Udvendig Ø D: 32 mm

Fræsedornlængde L<sub>3</sub> med medbringerring: 17 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 27 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 16

Ekstra medbringerring 309870: 16

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	55 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	16
Ekstra fræserspændemøtrik 309860	16
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	17 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	27 mm
Ekstra medbringerring 309870	16
Udvendig Ø D	32 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

## Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308820 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
Medbringerring Til dorn-Ø 16 mm	309870 16
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
	308812 40

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til  
konus 40 SK

---