

HOLEX®**Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300840 40
GTIN	4045197145406
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600; 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig Ø D: 70 mm

Fræsedornlængde L₃ med medbringerring: 27 mm

Fræsedornslængde L₄: 41 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 40

Ekstra medbringerring 309870: 40

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	40 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	40
Ekstra fræserspændemøtrik 309860	40
Fræsedornslængde L ₄	41 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	27 mm
Ekstra medbringerring 309870	40
Udvendig Ø D	70 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40

Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308820 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40