

**Garant****VB.T 110304, Type: HB7310**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261224 HB7310 |
| GTIN                | 4045197696243 |
| Artikelklasse       | 21G           |

## Beskrivelse

VB.T 110304 HB7310 Type: HB7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,1 - 4 mm      |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 350 - 600 m/min |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm          |
| Tilspænding $f$                          | 0,05 - 0,5 mm/o |
| Primær anvendelse                        | N               |
| Spånbryder                               | AM              |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type                       | HB7310                             |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale             | HM                                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBGT 110304                        |
| Antal skift/skær           | 2                                  |
| Tolerance                  | G                                  |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning      |