


**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 20/16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271992 20/16
GTIN	4045197654472
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Leveringsomfang:**

**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 20 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 30 mm

Samlet længde L: 89 mm

Spændeskruer til gevindplade: 279810 2

Underlagsplatte 1,5°: 272610 1,5

Spændeskruer til underlagsplatte: 279824 1

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Spændeskruer til gevindplade	279810 2
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 1

Underlagsplatte 1,5°	272610 1,5
Passer til plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Skafstørrelse	20 mm
Samlet længde L	89 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer	272500
Skrue til underlagsplatte	272540
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 2	279810 2
Skrue til underlagsplatte Type 1	279824 1
Underlagsplatte til skærholdere Hældningsvinkel 1,5 grader	272610 1,5