

**Fordelspakning CNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk. HB7035-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2402 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350 mm/min
Indhold	250050 HB7035-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Antal stk.	30
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2402 09T304
