

Garant**VCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7140-2, Størrelse: 110304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3566 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 mm/min
Indhold	261366 HB7140-2
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Skæredybde $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Datablad

Skæremateriale	HM
Antal stk.	30
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3566 110304