

HOLEX®**Fræserhovedadapter Form A, SK 50 kort, Dorn-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301100 40
GTIN	4045197145826
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Fra spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med Balluffchip-boring.

Leveringsomfang:

Inkl. fræser-spændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6357

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig Ø D: 88 mm

Fræsedornslængde L₄: 27 mm

Ekstra fræser-spændemøtrik 309860: 40

Passende specialnøgle nr. 309840: 40

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Ekstra fræserspændemøtrik 309860	40
Udvendig Ø D	88 mm
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Fræserspændeskrue Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50

Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50