

**VBMT 160404, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 160404 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Spånbryder	HQ
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning