

Garant**eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273836 20/3L
GTIN	4045197612182
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant. $12,5 \times w$ (**ned til stikdybde 37,5 mm**)

Bemærk:

Maks. \emptyset = begrænset emne- \emptyset på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Brug om nødvendigt stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 - 273670.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

Indstikdybde t_{maks}	37,5 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stikbredde W	3 mm
Hovedlængde L_1	54 mm
Funktionsbredde L_4	21,5 mm
Samlet længde L	113 mm
Serie	Eco
maks. \emptyset	75 mm

Skaftbredde b	20 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600