

HOLEX®

Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 50 kort, MK indvendig: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301200 2
GTIN	4045197145925
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet indvendigt og udvendigt.
- Med Balluffchip-boring.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgle nr. 308810– 308830.

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 12000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8 μm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig Ø D: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus indv.	2
Udragende længde, A-mål	60 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm

Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50