

**Fordelspakning CCGT vendeskærsplatter, sletbearbejdning, HB7315-1, 50 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3803 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Indhold	260050 HB7315-1
Antal stk.	50
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060202
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,15 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 mm/min
Skæredybde $a_{p\ maks}$	2 mm
Primær anvendelse	N
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Tolerance	G
Type	HB7315-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AF

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdatab

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3803 060202