

**Garant****Fræsehovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 A = 160, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301070 40
GTIN	4045197285720
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Fra spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Udragende længde, A-mål: 160 mm

Udvendig Ø D: 89 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 27 mm

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 40

passende specialnøgle nr. 309840: 40

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	40
----------------------------------	----

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	27 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Udvendig Ø D	89 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40