

Garant**CCGT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HU7310, Størrelse: 060202****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3804 060202
GTIN	4067263097334
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Belægning	ubelagt
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,15 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	N
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p\ maks}$	2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060202
Indhold	260140 HU7310
Antal stk.	30

Tolerance	G
Type	HU7310
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3804 060202