

Garant**TNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 160404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2958 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Indhold	251542 HB7120-1
Antal stk.	30
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Skæremateriale	HM
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2958 160404