

Garant**Fordelspakning RDHW 1003 MOTN, HB7505, 50 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2145 HART
GTIN	4069515046664
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Passer til:**

GARANT kopi- og planfræser nr. 212105 - 212140.

Indhold:

50 x 212245 HÅRD

Bemærk:**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	RDMW 12T3 MOTN
Type	HÅRD
Skæremateriale	HM
Indhold	50 stk.
Type	HB7505
Tilspænding f_z pr. tand	0,16 mm
Antal skift/skær	1

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatab

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	155 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	140 m/min	H
Stål < 67 HRC	betinget egnet	110 m/min	H
GG (G)	egnet	240 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2145 HART