

**Garant****VBGT 110302, Type: HU7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261222 HU7310
GTIN	4045197696212
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VBGT 110302 HU7310 Type: HU7310  
Spånbryder: AM  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o

Primær anvendelse	N
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGT 110302
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning