

**Garant****VB.T 160408, Type: HB7310**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VB.T 160408 HB7310 Type: HB7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	N
Spånbryder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min

Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning