

**DCMW 11T308, KBN35M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265696 ME
GTIN	4960664544219
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN35M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,08 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,08 - 0,15 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Skærkantudførelse	ME

Type	KBN35M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMW 11T308
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN35M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		